

Kabelführungsleisten



RAC-VP-X11-A1

19"-Kabelführungsleiste 1HE, 5 x große Bügel

BEIPACK

Schrauben M6 x 10..... 4x
Kunststoffunterlegscheiben..... 4x
Käfigmuttern M6..... 4x



RAB-VP-X13-A1

19"-Kabelführungsleiste 1HE, 5 x kleine Bügel

• BEIPACK

Schrauben M6 x 10..... 4x
Kunststoffunterlegscheiben..... 4x
Käfigmuttern M6..... 4x



RAB-VP-X02-A1

Einseitiger 19"-Kunststoffkabelkanal 1HE

BEIPACK

Schrauben M6 x 10..... 4x
 Kunststoffunterlegscheiben..... 4x
 Käfigmuttern M6..... 4x



RAB-VP-X03-A1

Doppelter 19"-Kunststoffkabelkanal 1HE

BEIPACK

Schrauben M6 x 10..... 4x
 Kunststoffunterlegscheiben..... 4x
 Käfigmuttern M6..... 4x



RAB-VP-X04-A1

Einseitiger 19"-Kunststoffkabelkanal 2HE

BEIPACK


Schrauben M6 x 10.....	4x
Kunststoffunterlegscheiben.....	4x
Käfigmuttern M6.....	4x

**RAB-VP-X05-A1**

Doppelter 19"-Kunststoffkabelkanal 2HE

BEIPACK

Schrauben M6 x 10.....	4x
Kunststoffunterlegscheiben.....	4x
Käfigmuttern M6.....	4x

**RAB-VP-X12-X1**

Spezielle Kabelführungsplatte

Die Kabelführungsplatte ist für die Installation an den vertikalen Rasterschienen des Verteilers bestimmt. Sie kann auch an der vertikalen Perforation im hinteren Teil der Wandverteiler montiert werden.

Zum besseren Kabelmanagement können auch Kabelbügel verwendet werden (RAB-MS-X21-X1), die nicht zum Lieferumfang gehören.

Die Platte wird einfach in die vertikale Rasterschiene eingehangen. Eine Arretierung schützt vor Lockerung.



RAX-VP-Xxx-X2

Vertikaler Kabelkanal 15-45HE für 800 mm breite RMA und RZA.

Er besteht aus 1,5 mm starkem galvanisierten Stahl und wurde für die Montage an den vertikalen Rasterschienen im Zwischenraum zur Seitenwand entwickelt.

Zum besseren Kabelmanagement können am Kabelkanal Kabelbügel installiert werden, die jedoch nicht zum Lieferumfang gehören.

RAX-VP-Xxx-X2

– vertikaler Kabelkanal 15-45HE, 1 St.

BEIPACK

Schrauben M5 mit intergrierter Fächerscheibe.....3x
 Unterlegescheiben groß 5,3..... 7x
 Mutter für vertikale Rasterschiene..... 1x
 Schrauben M5 x 12..... 4x

Typ Höhe (HE)

RAX-VP-X15-X1	15
RAX-VP-X18-X1	18
RAX-VP-X22-X1	22
RAX-VP-X27-X1	27
RAX-VP-X32-X1	32
RAX-VP-X37-X1	37
RAX-VP-X42-X1	42
RAX-VP-X45-X1	45